


Garant**SCMT 09T308, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260744 HB7020
GTIN	4045197710840
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 09T308 HB7020 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Soort	HB7020

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien