

Garant
TNMG 160408, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	251434 HB7020
GTIN	4045197711052
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TNMG 160408 HB7020 Soort: HB7020
 Spaanbreker: SS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7020

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien