

**Garant****VHM freza toroidiniu galu R1 0,2, DLC, Ø DC × L1: 1,5X6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206043 1,5X6
GTIN	4045197914552
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**

Su **patobulinta DLC danga  $sp^2$** . Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant **aliuminio medžiagas užtikrinti**. **pribotos tolerancijos** užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

**Posvyrio kampas  $\alpha = 16^\circ$ .**

Tolerancija:

- **Pjovimo briaunos spindulys:  $R_1 = \pm 0,0025$  mm.**
- **Sužeminto koto  $\varnothing: D_1 = 0 / -0,01$  mm.**

**Pastaba:**

Jei įrankis su ilga darbine dalimi,  $a_p$  naudokite adapterį!

Vertės:

Griovelis:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p\text{korr}}$

Šoninis apdirbimas:  $a_p = 0,50 \times D \times a_{p\text{korr}}$

Kopijavimas:  $a_p = 0,25 \times D \times a_{p\text{korr}}$

**Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį  $v_f$ , naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apskukų skaičių!**

Pvz.:  $v_f = 18000 [1/\text{min}] \times f_z [\text{mm}/Z] \times z$

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant	0,03 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	1,5 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	1,44 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	1,5 mm
Darbinės dalies ilgis $L_1$ kartu su sužemintu kotu	6 mm

Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunos spindulys R <sub>1</sub>	0,2 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Pastūma f <sub>z</sub> apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius	0,03 mm
Dantų skaičius Z	2
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Pataisinis faktorius a <sub>p,korr</sub>	1
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis Ø	0 / -0,005
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a <sub>e</sub> frezuojant	0,05×D frezuojant kopijuojant
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	tinka	480 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	400 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N

PA 66	tinka	200 m/min	N
PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	130 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		