

**Garant**
**WNMG 080408, Soort: HB7020**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251964 HB7020
GTIN	4045197711090
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 080408 HB7020 Soort: HB7020  
 Spaanbreker: SS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7020

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien