

Garant
VHM freza toroidiniu galu R1 0,3, DLC, Ø DC × L1: 1X3mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 206044 1X3 |
| GTIN | 4045197914934 |
| Produktų klasė | 11X |

Aprašymas
Modelis:

Su **patobulinta DLC danga sp^2** . Didžiausiam našumui ir tikslumui apdirbant **aliuminio medžiagas užtikrinti. Apsibotos tolerancijos** užtikrina maksimalų tikslumą. Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.

Posvyrio kampas $\alpha = 16^\circ$.

Tolerancija:

- **Pjovimo briaunos spindulys: $R_1 = \pm 0,0025$ mm.**
- **Sužeminto koto \varnothing : $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, a_p naudokite adapterį!

Vertės:

Griovelis: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p,korr}$

Šoninis apdirbimas: $a_p = 0,50 \times D \times a_{p,korr}$

Kopijavimas: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p,korr}$

Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf , naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių!

Pvz.: $vf = 18000 [1/min] \times fz [mm/Z] \times z$

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------------|
| Dantų skaičius Z | 2 |
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 3 mm |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$ | 1 mm |
| Pastūma f_z aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant | 0,03 mm |
| Kotas | DIN 6535 HA su h5 |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Bendras ilgis L | 50 mm |
| Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio liejinių šoninius paviršius | 0,03 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 4 mm |
| Pjovimo briaunos spindulys R_1 | 0,3 mm |
| Sužeminto koto $\varnothing D_1$ | 0,95 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 1 mm |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |
| Pataisinis faktorius $a_{p, \text{korr}}$ | 1 |
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | W |
| Tolerancija Nominalusis \varnothing | 0 / -0,005 |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,05×D frezuojant kopijuojant |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 480 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 400 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 400 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 200 m/min | N |
| PE-HD | tinka | 160 m/min | N |

| | | | |
|----------------|---------------|-----------|---|
| PA 66 | tinka | 200 m/min | N |
| PEEK | tinka | 150 m/min | N |
| PF 31 | tinka | 130 m/min | N |
| PVDF GF20 | tinka | 180 m/min | N |
| POM GF25 | tinka | 160 m/min | N |
| PA 66 GF30 | tinka | 150 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 130 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 160 m/min | N |
| Cu | tinka | 160 m/min | N |
| CuZn | tinka | 200 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | tinka | | |