

**Garant****WNMG 060404, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251952 HB7020
GTIN	4045197711069
Artikelklasse	21G

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Spaanbreker	SS
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien