



**DC.T 070202, Soort: PR1225**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260381 PR1225
GTIN	4960664713509
Artikelklasse	25E

## Omschrijving

DC.T 070202 PR1225 Soort: PR1225  
 Spaanbreker: MFP-SK  
 Tolerantie: G  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,03 - 0,15 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 110 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	MFP-SK
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 2,5 mm
Neventoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 110 m/min
Snijsnelheid $v_c$ Neventoepassing	50 - 150 m/min

Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,03 - 0,15 mm/omw,
Soort	PR1225
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCGT 070202
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	G
Producttype	Wisselplaat voor het draaien