

Garant
TC.T 110202, Soort: HB7020


Bestelgegevens

Bestelnummer	260980 HB7020
GTIN	4045197711106
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 110202 HB7020 Soort: HB7020

Spaanbreker: SM

Tolerantie: M

 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 350 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SM
Soort	HB7020

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien