

**Garant****VNMG 160404, Soort: HB7020**

### Bestelgegevens

Bestelnummer	251802 HB7020
GTIN	4045197716965
Artikelklasse	21G

### Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 350 m/min
Spaanbreker	SM
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404

Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien