

Garant**Vlakfrees 45° linkssnijdend, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 100/8mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	214205 100/8
GTIN	4045197717429
Artikelklasse	210

Omschrijving

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	100 mm
geschikte wisselplaat	SE.. 1204..
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Opnameboring-Ø	32 mm
Maximale buiten-Ø D _{max}	113 mm
Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	MTC
Producttype	Vlakfrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219800
PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 20IP	674252 20IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7