


**Garant****WNMG 080412, Soort: HB7020**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 080412 HB7020 Soort: HB7020  
Spaanbreker: SG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 300 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Spaanbreker	SG
Soort	HB7020

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien