

Garant**VBMT 110302, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110302

Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien