

Garant**DN.G 150608, Soort: HB725**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HB725
GTIN	4045197713377
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DN.G 150608 HB725 Soort: HB725
Spaanbreker: UM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 6 mm
Voeding f : 0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Voeding f	0,05 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 6 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	UNI
Spaanbreker	UM
Hoekradius	0,8 mm

Soort	HB725
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien