

**Garant****DNMG 150612, Soort: HB725**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250764 HB725
GTIN	4045197713384
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150612 HB725 Soort: HB725

Spaanbreker: UM

Tolerantie: M

Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 6 mmVoeding  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 250 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,05 - 0,6 mm/omw,
Hoofdtoepassing	UNI
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	UM
Snedecondities	licht onderbroken
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 250 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 6 mm

Soort	HB725
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien