



Dinamometrinio raktų korpusas, Maksimalus sukimo momentas: 35Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657500 35
GTIN	4045197566430
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.** Be įstatomo įrankio (korpusas); tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582 – 657590.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įėjimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įėjimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Priedai pasirinktinai:

Reguliavimo raktas Nr. 657520.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas	35 Nm
Svoris	250 g

Įstatomų įrankių laikiklis	9×12 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Sūkių momento ribos	7 - 35 Nm
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliojimas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Feedback	ryškus
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Bendras ilgis L	180 mm
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020190 1000

Priedai

Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in	657582 1-3/8
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in	657630 1-3/8
Raktas sukimo momentui reguliuoti	657520
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in	657630 1-1/2
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in	657630 1-1/4
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in	657582 1-1/2
Įstatoma perjungiamo terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in	657582 1-1/4
Dinamometrinių raktų sukimo momento kontrolės prietaisas „SmartCheck“ Maksimalus sukimo momentas 10 Nm	654650 10
Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „ProTest“ Maksimalus sukimo momentas 60 Nm	654460 60