

Garant**Prailgintas spiralinis grąžtas N, TiAlN, Ø DC h8 × bendras ilgis: 10X265mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116285 10X265
GTIN	4045197328045
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

TiAlN danga padidina grąžto atsparumą dilimui bei apsaugo nuo drožlės prilipimo.

Viršūnės forma C.

Privalumai:

Sraigtinio griovelio ilgis pagal DIN 340. Labai tvirtiems, termiškai apdorotiems plienams, **taip pat ir TOOLOX.**

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su **120° viršūnės kampu** didesnam procesų patikimumui užtikrinti

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	10 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	121 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	265 mm
Norma	DIN 1869
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	106 mm

Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS E
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	38 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	10 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	70 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		