



## Dinamometrinis atsuktuvas TorqueVario®, Maksimalus sukimo momentas: 60cNm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	659930 60
GTIN	4010995268886
Produktų klasė	63K

### Aprašymas

#### Modelis:

Sukimo momentas rodomas skaičiais skalėje, matomas per langelį (40 - 50 atskiros vertės, priklausomai nuo sukimo momento ribų). Sukimo momentas tolygiai nustatomas reguliavimo raktu Torque-Setter Nr. 659931 (yra komplekte). Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvą girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Tikslumas  $\pm 10\%$ .

#### Paskirtis:

Kontroliuojamam varžtų priveržimui nustatytu sukimo momentu, naudojant Wiha Torque keičiamą geležtę Nr. 659932 – 659946.

#### Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukilibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Nustatymo įrankis, skirtas dyd. 60-700: Skirta Nr. 659931 dyd. 1 ir dyd. 1400: Nr. 659931 dyd. 2.

### Techninis aprašymas

Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	60 cNm
Ø	23 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	$\pm 10\%$
Sūkių momento ribos	10 - 60 cNm

Sūkių momento ribos	0,1 - 0,6 Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliuavimas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Svoris	150 g
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Bendras ilgis L	127 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Prijungimo forma	keičiama geležtė
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Feedback	ryškus
Norma	DIN EN ISO 6789
Serija	TorqueVario®
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,05 Nm
Gamintojo pavadinimas	TorqueVario®-S
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometriniis atsuktuvus

## Paslaugos

Kalibravimas Dinamometriniis atsuktuvus Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Priedai

Reguliavimo įrankis Torque Setter Tipas 1

659931 1