

**Garant****Frezavimo galvučių įspraustinė cilindrinė, SK 50 A = 300, Virbo Ø d1: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301147 40
GTIN	4045197926821
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti.
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Padidintas tvirtinimo paviršius.

**Vibraciją slopinanti konstrukcija su integruota kietlydinio šerdimi.**

**Privalumai:**

Pastebimai mažesnė vibracija! Žymiai didesnės pastūmos!

**Tiekimo sudėtis:**

Su frezos priveržimo varžtu ir fiksavimo kaladėlėmis.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840. Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860; 309861.

**Pastaba:**

Kiti dydžiai pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	28 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Ø D <sub>2</sub>	89 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	300 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Laikiklis	SK 50 A = 300

Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 μm
Pjovimo technika	HPC
Virpesiai	slopinantis
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas