


Garant**SNMM 190624, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMM 190624 HB7120-1 Kampo spindulys: 2,4 mm
Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VR
Pjūvio gylis a_p : 2 - 12 mm
Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VR
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	2,4 mm
Pjūvio gylis a_p	2 - 12 mm
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Kietlydinys	HB7120-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 210 m/min

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMM 190624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui