


Garant**CNMM 160624, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250462 HB7140-1
GTIN	4045197928108
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 160624 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VR

Pjūvio gylis a_p : 2 - 8 mmPastūma f : 0,2 - 0,8 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 40 - 180 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,2 - 0,8 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	40 - 180 m/min
Drožlialaužis	VR
Kietlydinys	HB7140-1

Kampo spindulys	2,4 mm
Pjūvio gylis a_p	2 - 8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160624
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui