

Garant**Duikfrees 93°, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	211852 32/4
GTIN	4045197715135
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing. Door middel van draadaansluiting naar wens te verlengen.

Toepassing:

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 0,9** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
Snijkant-Ø D _c	32 mm
geschikte wisselplaat	VDGT 11T2..
Wisselplaatschroevenset	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	42 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Aantal snijkanten Z	4

Ramplinglengte L voor α_{\max}	28,4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	62 mm
Helicoïdaal frezen a_p	3,5 mm
Ramplinghoek α_{\max}	3,02 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	93 graden
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,9 Nm	211750 0,9
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219801
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 7IP	674252 7IP