

**Garant**
**CNMG 190616, Rūšis: HB7120-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250174 HB7120-1
GTIN	4045197927934
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

CNMG 190616 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

 Pastūma  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Drožlialaužis	VM

Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui