

Garant**Duikfrees 93°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	211807 63/4
GTIN	4045197715050
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Toepassing:

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	55 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	VCG. 2205
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Aantal snijkanten Z	4
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	120 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Helicoïdaal frezen a_p	10 mm
Rampinghoek α_{\max}	3,22 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	53,34 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	93 graden
Freestoeppassing	Ramping
Freestoeppassing	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219800
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7