

**Garant**
**SNMG 190616, Rūšis: HB7120-1**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251238 HB7120-1
GTIN	4045197928313
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

SNMG 190616 HB7120-1 Kampo spindulys: 1,6 mm  
 Kietlydinys: HB7120-1  
 Drožlialaužis: VM  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	1,6 mm

Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui