

Garant**SNMG 190616, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251238 HB7140-1
GTIN	4045197928320
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SNMG 190616 HB7140-1 Kampe spindulys: 1,6 mm
Kietlydinys: HB7140-1
Drožlialaužis: VM
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Drožlialaužis	VM
Kietlydinys	HB7140-1
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Kampe spindulys	1,6 mm

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 190616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui