


Garant
CNMM 120416, Rūšis: HB7120-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMM 120416 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
 Drožlialaužis: VR
 Pjūvio gylis a_p : 2 - 8 mm
 Pastūma f : 0,4 - 1,2 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	2 - 8 mm
Drožlialaužis	VR
Pastūma f	0,4 - 1,2 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 210 m/min

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kampo spindulys	1,6 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui