

ROLLER

Vamzdžių lankstytuvas „Arcus“ su segmentais lagamine, Vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 12-22mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	822010 12-22
GTIN	4044942096673
Produktų klasė	84C

Aprašymas**Modelis:**

Lenkimo segmentai ir slankikliai yra iš **stiklo pluoštu sutvirtinto poliamido**, tai reiškia, yra labai tvirti ir tuo pačiu lengvi. Lenkimo segmentai keičiami pagal skirtingus vamzdžių Ø. Vamzdžių lankstytuvu galima dirbti stacionariai, įstačius jį į spaustuvus arba laikant rankose.

Paskirtis:

Lenkti tiek minkštus, tiek kietus varinius vamzdžius, varinius vamzdžius su termoizoliacija, plieninius, aliumininius ir nerūdijančio plieno vamzdžius, kurių išorinis skersmuo 10 - 22mm (nerūdijančio plieno vamzdžių - 12-18 mm). Lenkimo kampas iki 180°. (Maksimalus vamzdžio sienelės storis 1,5 mm, minkšto vario - iki 3 mm, nerūdijančio plieno - iki 1,5 mm.

Turinys:

Vamzdžių lankstytuvas: 1 vnt.

Po 1 lenkimo segmentą vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 12; 15; 18; 22 mm

Po 1 lenkimo segmentą vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 12; 15; 18; 22 mm

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra lenkimo svirtis iš grūdinto plieno, šerdesas, 4 lenkimo segmentai, 4 slankikliai ir specialus purškalas lenkimui, viskas sudėta į lakštinio plieno lagaminą.

Techninis aprašymas

Slankiklių skaičius	4
Lenkimo segmentų skaičius	4
Vamzdžių lankstytuvų skaičius	1
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	12; 15; 18; 22 mm
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS02: liepsna
Pakuotė	Lakštinio plieno dėžė
maksimalus lenkimo kampas	180 laipsniai
Lenkimo segmento medžiaga	stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas
Slankiklio medžiaga	stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas
Produkto rūšis	Lankstytuvas

Priedai

Lenkimo segmentas Vamzdžiams, kurių išorinis Ø 18 mm	822110 18
Slankiklis Vamzdžiams, kurių išorinis Ø 18 mm	822120 18
Lenkimo segmentas Vamzdžiams, kurių išorinis Ø 22 mm	822110 22
Slankiklis Vamzdžiams, kurių išorinis Ø 15 mm	822120 15