

Garant GRIDLINE

**Werkbank, links open, rechts 4 lades, Bamboeblad, 20×20G, Bladlengte: 1500/DEmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	921401 1500/DE
GTIN	4062406086473
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen en 75 kg draagvermogen.

Traploos elektrisch in de hoogte verstelbaar. Hoogteverstelling door middel van knoppen.

Aansluitkabel met Duitse randaarde-stekker. Aansluitingsvermogen 250 V / 50 Hz met maximaal 340 W. Lengte aansluitkabel 1,5 m.

Naar achteren geplaatste, open behuizing om ergonomisch te kunnen zitten.

Laderomp altijd lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**. Ladefronten in verschillende kleuren.

Geen storende kanten rondom voor een optimale reiniging en benutting van het oppervlak met indelingsmateriaal (boxen, hardschuim-interieurs, sleufscheidingsstrips). Montage van lades in een raster van 25 mm.

Sluitsysteem met stiftcilinderslot met 5 sluitstiften, modulair cilinderhuis. Geschikt voor sluitsystemen.

**Functie:**

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

**Plaatsing:**

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 150, 200

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Opmerking:**

Bij serieopstelling absoluut scheidingsplaten nr. 927220 nodig.

**Technische beschrijving**

Hoogteverstelbereik	850 - 1050 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Aantal lades	4
Gewicht	144,4 kg
Lades nuttige diepte in G	20
Lades nuttige diepte	500 mm
maximale hefkracht	6000 N
Onderbouw diepte	700 mm
Serie	Ready-to-go
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Hoogteverstelling traploos	ja
Werkblad diepte	750 mm
ComfortClose	nee
Werkblad lengte	1500 mm
Aansluitspanning	250 V
Hefsnelheid	9 mm/s
Lades nuttige breedte	500 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	525 mm
Werkblad dikte	50 mm
Onderbouw breedte	1300 mm
Principe van de hoogteverstelling	elektrisch
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
IP-klasse	IP 20
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F

Nominale spanning	250 V
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Hoogteverstelling werkplek	850-1050 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg
Uitvoering hoogteverstelling	elektrisch
Bladdikte	50 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	Werkbank

## Accessoires

Reinigings- en verzorgingsolieset Type 1	926403 1
lade Fronthoogte lade 75 mm	927800 75
lade Fronthoogte lade 200 mm	927800 200
lade Fronthoogte lade 100 mm	927800 100
lade Fronthoogte lade 150 mm	927800 150
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Cilinderhuis met 2 sleutels Sleutelnummer Ho (3-cijferig) 003	950050 003