

Garant**VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 18mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202293 18
GTIN	4045197931344
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulintas paviršius universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Pastaba:**Naujas produktas vietoje Nr. 202320.**

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	18 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	17,7 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,15 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	18 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,09 mm
Bendras ilgis L	92 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Koto forma	HB
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	44 mm
Dantų skaičius Z	3

Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Pjovimo briaunos ilgis L_c	32 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,5 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelėlių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		

drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	tinka
sausasis	ribotai tinka
Oras	tinka