


Garant**VHM mini freza, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202265 5,5
GTIN	4045197930415
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Kotas kaip **DIN 6535 HB**.**Jokių papildomų išlaidų dėl frezų galandimo:**

Nes pigiau naudoti VHM mini frezas iki pat jų susidėvėjimo ribos ir išmesti, nei jas galėsti. Patobulintas paviršius universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Techninis aprašymas

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Koto forma	HB
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,04 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	8 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Koto Ø D_s	6 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos Ø D_c	5,5 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,03 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,5 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	280 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	110 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	50 m/min	M
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		

sausasis

ribotai tinka

Oras

tinka