



VHM freza, be dangos, Ø e8 DC: 18mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 202307 18 |
| GTIN | 4045197931740 |
| Produktų klasė | 12X |

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 202240 / 202245.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------------------|
| Dantų skaičius Z | 3 |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Koto forma | HB |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 18 mm |
| Koto Ø D _s | 18 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ² | 0,09 mm |
| Pastūma f _z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ² | 0,15 mm |
| Bendras ilgis L | 92 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | e8 |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 32 mm |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |

| | |
|----------------------------------|---|
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | DIN 6527 |
| Tipas | N |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | 170 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 140 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 100 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 70 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 60 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 40 m/min | M |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 55 m/min | K |
| Uni | ribotai tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | ribotai tinka | | |
| Oras | tinka | | |