

Garant**SNMG 120408, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SG
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 300 m/min
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408

Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien