

Garant**Machinetap, genitreerd, MF: 10X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132880 10X1,25
GTIN	4062406087883
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Voordeel:**

Droge bewerking bij grijs gietijzer – er hoeft geen koelsmeermiddel te worden gebruikt. Door genitreerde oppervlakken bijzonder slijtbestendig.

Opmerking:

met 4 snijkanten.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1,25 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht-Ø D_s: 7 mm

Schacht-vierkant □: 5,5 mm

Kerngat-Ø: 8,8 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	90 mm
Norm	DIN 374
Draadsoort	MF
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	8,8 mm
Schroefdraad-Ø	10 mm

Draaddiepte	30 mm
Draadspoed	1,25 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Schacht-Ø D _s	7 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
Draadafmeting	M10×1,25
Coating	genitreerd
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	wit
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
GG	geschikt	13 m/min	K
GGG	beperkt geschikt	9 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		