

**Garant****Machinetap, genitreerd, MF: 12X1,25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	132880 12X1,25
GTIN	4062406087890
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Voordeel:**

**Droge bewerking** bij grijs gietijzer – er hoeft geen koelsmeermiddel te worden gebruikt. Door genitreeerde oppervlakken bijzonder slijtbestendig.

**Opmerking:**

met 4 snijkanten.

Draadsoort: MF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Tolerantieklasse: ISO 2X 6HX

Draadspoed: 1,25 mm

Totale lengte L: 100 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Schacht-vierkant □: 7 mm

Kerngat-Ø: 10,8 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Draaddiepte	36 mm
Kerngat-Ø	10,8 mm
Aantal spaangroeven	4
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Norm	DIN 374
Draadspoed	1,25 mm
Totale lengte L	100 mm
Schroefdraad-Ø	12 mm
Draadsoort	MF
Schacht-vierkant □	7 mm
Draadafmeting	M12×1,25
Coating	genitreerd
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	wit
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
GG	geschikt	13 m/min	K
GGG	beperkt geschikt	9 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		