

Garant**Trumpas gręžimo patronas Forma AD, SK 40, Užspaudimo ribos: 1-16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 301425 1-16 |
| GTIN | 4045197931795 |
| Produktų klasė | 31B |

Aprašymas**Modelis:**

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptčiai.

Su Balluff/RFID lusto anga. Maksimali radialinio mušimo paklaida $\leq 20 \mu\text{m}$.

Matinis nušlifluotas paviršius.

- **Plona konstrukcija.**
- **Kryptingas aušinimo skysčio nukreipimas ant įrankių su IK.**
- **Optimalus įrankio laikymo momentas.**

Tiekimo sudėtis:

Su **Torx® varžtų užveržimo raktu** su T formos rankena, **tvirtam sujungimui**.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------|
| Konstrukcija | suplonintas |
| Užspaudimo ribos | 1 - 16 mm |
| Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220 | TX25 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm |
| Išorinis Ø D | 50 mm |
| Laikiklis | SK 40 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Forma | AD |
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 μm |
| maksimalus užveržimo momentas $M_{d \text{ maks.}}$ | ≤ 14 Nm |
| Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |