

HOLEX**Trumpas gręžimo patronas Forma A, SK 40, Užspaudimo ribos: 2,5-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301565 2,5-16
GTIN	4045197931818
Produktų klasė	32K

Aprašymas**Modelis:**

Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.
Juodintas. Su Balluff/RFID lusto anga.

Tiekimo sudėtis:

Su **Torx® varžtų užveržimo raktu** su T formos rankena, **tvirtam sujungimui**.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	2,5 - 16 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Atsarginis Torx® užveržimo raktas Nr. 625220	TX25
Išorinis Ø D	50 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 50 µm

maksimalus užveržimo momentas $M_{d \text{ maks.}}$	≤ 14 Nm
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Trumpas gręžimo patronas