

**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/5mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 215102 50/5   |
| GTIN          | 4062406087982 |
| Artikelklasse | 220           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste hoekfrees met aan meerdere kanten omsluitende wisselplaatzittingen voor stabiele bewerkingsomstandigheden.

In combinatie met wisselplaat 215117 UNI toepasbaar als **frees voor hoge voedingen**.

**Toepassing:**

Met dubbelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. of enkelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. **Hoge voeding**.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP**.

**Technische beschrijving**

|   |             |
|---|-------------|
| Totale lengte $L_{\text{totaal}}$       | 40 mm       |
| geschikte wisselplaat                   | XNEX 0806.. |
| Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ | 4 mm        |
| Aantal snijkanten Z                     | 5           |
| Snijkant-Ø $D_c$                        | 50 mm       |
| Opnameboring-Ø                          | 22 mm       |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Wisselplaatschroevenset     | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
| Schachtuitvoering           | met boring              |
| Instelhoek $\kappa$         | 90 graden               |
| Freestoepping               | Hoekfrezen              |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk                |
| Inwendige koeling           | ja                      |
| Producttype                 | Hoekfrezen              |