

**Garant****GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 28/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212807 28/2
GTIN	4045197939036
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	28 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	95 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	44 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	13,43 mm
Vidinis aušinimas	taip
Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	54 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	2,56 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm

Iškyšos ilgis $L_1$	39 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	16 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP