

**Garant****GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 22/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	36 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	42 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	0,3 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	180 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XOM.060310
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	1,89 laipsniai

Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	12,13 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP