

Garant
GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Produktų klasė	210

Aprašymas
Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

 Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	32 mm
Iškyšos ilgis L_1	40 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	17,43 mm
Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Nuožulos kampas α_{max}	1,97 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm

Koto $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Bendras ilgis L_{viso}	100 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP