

## Garant

### GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Produktų klasė	210

#### Aprašymas

##### Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

##### Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

#### Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis $L_1$	120 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	200 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{min}}$	52 mm
$\emptyset D_3$	20 mm
Nuožulos ilgis $L$ , skirtas $\alpha_{\text{max}}$	17,43 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{max}}$	62 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	1,97 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\emptyset D_s$ h6	32 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1 mm

Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	16 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP

674252 10IP