

Garant

GARANT Power Q greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 52/5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212812 52/5
GTIN	4045197939210
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	37,43 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	102 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	0,92 laipsniai
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	52 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	92 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	22 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP