

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 28/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212808 28/2
GTIN	4045197939098
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Nuožulos ilgis L, skirtas a_{max}	13,43 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	28 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	44 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	54 mm
Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	1 mm
Ø D ₃	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Iškyšos ilgis L ₁	40 mm

Bendras ilgis L_{viso}	200 mm
Nuožulos kampas α_{max}	2,56 laipsniai
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP