

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Techninis aprašymas

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	10,43 mm
Vidinis aušinimas	taip
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Iškyšos ilgis L_1	120 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Bendras ilgis L_{viso}	200 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	3,29 laipsniai

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	48 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	16 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP	674252 10IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2