

Garant

GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Produktų klasė	210

Aprašymas

Atsarginė dalis:

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 10IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.090416
Bendras ilgis L_{viso}	47 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	78 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	25,43 mm

Nuožulos kampas α_{\max}	1,35 laipsniai
Tvirtinimo sriegis M	M16
$\varnothing D_3$	28 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 10IP

674252 10IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2