

**Garant****GARANT Power Q greitaeigė freza, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 35/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Nuožulos kampas $\alpha_{max}$	2,99 laipsniai
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	100 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a <sub>p</sub>	1,5 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Koto Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	54 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{max}$	15,34 mm

Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas κ	11 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0