

Garant**GARANT Power Q greitaeigė freza, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Produktų klasė	210

Aprašymas**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Naudojant ilgintuvus reikalingas vidinis aušinimas.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	14 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a _p	1,5 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Ø D ₂	29 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	10,34 mm
Nuožulos kampas α _{max}	4,42 laipsniai
Pjovimo briaunos Ø D _c	30 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Bendras ilgis L_{viso}	47 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	44 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	58 mm
Serija	Power Q
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0