

**Garant**

**GARANT Power Q greitaeigė freza, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/7mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212817 100/7
GTIN	4045197939418
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 5,0** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,57 laipsniai
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	63 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,5 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	80,34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	184 mm

Vidinis aušinimas	taip
Tinkamos keičiamos plokštelės	XDM.120516
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	198 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	100 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	32 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Serija	Power Q
Reguliuojamas kampas $\kappa$	11 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,0 Nm	211750 5,0
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP