

**Garant**

**Kopijavimo freza 7° teigiama, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
63/6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212150 63/6
GTIN	4045197939487
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

- **Žemas galinis ir radialinis mušimas.**
  - **Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.**
- 7° teigiamu kampu nustatytos keičiamos plokštelės sumažina vibravimą ir užtikrina minkštą pjovimo briaunos įėjimą.

**Dėmesio:**

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija **negalima** naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,8** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

$a_{p \max} = 2,5 \text{ mm}$ .

**Techninis aprašymas**

Tinkamos keičiamos plokštelės	RD..1604
-------------------------------	----------

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
Bendras ilgis $L_{viso}$	50 mm
$\varnothing D_3$	51 mm
Fiksavimo varžtų rinkinys	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15–27 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai	apvalus
frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	kintamas
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP

674252 15IP

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,8 Nm

211750 3,8