

Garant**GARANT Power Tang 90° tangentinės našios griovelių apdirbimo frezos
platus žingsnis, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215950 20/2
GTIN	4045197939807
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Tangentiniu principu išdėstytos keičiamos plokštelės užtikrina maksimalų tvirtumą.
Dideles pastūmas maksimaliam apdirbimo našumui užtikrina optimalus keičiamų plokštelių stabilumas apdirbimo kryptimi.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 1,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 8 IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	101 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LO.U0904..
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	8 mm
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Koto Ø D_s h6	20 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Serija	Power Tang
Koto tipas	Weldon kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Griovelių frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,2 Nm	211750 1,2
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP